

Tiefemperaturtruhe LAB 51 - Esta
Artikelnummer: 10765



- ✓ Einstufiges Kälteaggregat
- ✓ Elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige
- ✓ Temperaturen bis -85 °C

Ausführung

- Steckerfertig
- Temperaturbereich -50 °C bis -80 °C (Standard), bis -85 °C ist möglich
- Hinten angeschlagener Deckel
- 100 mm Isolierstärke
- Elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige
- Alarmtemperatur Ober- und Untergrenzen separat einstellbar
- Alarm mit potentialfreiem Anschluß für externe Warnanlage
- Vorbereitet für CO₂-/N₂-Sicherheitskühlung und externe Temperatur-Erfassungssysteme
- Innenraum frei von Zündquellen
- Schloß
- Stabile Rollen (Ø 50 mm) mit Stopper
- Tauwasser-Ablauf

Änderungen für Ausführungsmerkmale und technische Daten vorbehalten!

Technische Daten

Merkmale	Einheit	Werte
Außenmaße		
Breite	mm	1700
Tiefe ohne Griff u. Scharnier	mm	650
Höhe inkl. Rollen	mm	920
Innenmaße		
Breite oberh. Maschinenfach	mm	1500
Breite neben Maschinenfach	mm	1300
Tiefe	mm	450
Höhe	mm	650
Bruttinhalt	l	418
Nettinhalt	l	418
Bruttogewicht	kg	95
Nettogewicht	kg	90
Kompressor Typ		Danfoss
Isolierstärke	mm	100
Temperaturbereich	°C	-50 / -85
Gefrierdauer von +25°C auf -85°C im leeren Zustand	h	5
Max. Gefrierkapazität	kg/24h	5
Energieverbrauch	kWh/24h	10,0
Leistungsaufnahme bei Umgebungstemperatur = 25°C	W	840
Sicherung	A	10
Netzspannung	V/Hz	230 / 50
Klimaklasse		3



Klimaklasse 3: Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen über 25 °C bestimmt und daher nicht für die Verwendung in heißen gewerblichen Küchen geeignet.

Klimaklasse 4: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 30 °C bestimmt.

Klimaklasse 5: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40 °C bestimmt.

Preise

Die Preise verstehen sich netto, zzgl. MwSt. und inkl. der Lieferung frei Haus (frei Bordsteinkante), innerhalb Deutschlands, Verpackung und Transport-Versicherung. Lieferung auf Inseln zzgl. Inselfracht. Zubehör, separat geliefert: zzgl. Versandkosten. Die Entsorgung von Verpackungsmaterial muß kundenseitig erfolgen. Außer bei Lieferungen "frei Verwendungsstelle" nehmen Speditionen keine Verpackungen mit.

Lieferung: Frei Haus

Wichtiger Hinweis:

Der Empfänger hat die Ware bei Empfang auspacken und zu überprüfen. Bei Transportschäden sind diese sofort auf den Frachtpapieren zu vermerken und vom Zusteller bestätigen zu lassen. Wenn es sich um größere, irreparable Schäden handelt, verweigern Sie bitte die Annahme. Spätere Reklamationen aufgrund von Transportschäden können wir leider nicht anerkennen.

Entsorgung:

Die Entsorgungsgebühren sind in den Preisen nicht enthalten. Eureka ist bei der EAR unter der WEEE-Reg.-Nr. DE 93780291 registriert und bietet die Rücknahme und Entsorgung der von uns gelieferten Elektro-Altgeräte als kostenpflichtige Dienstleistung an.

Rechtliches:

Im Falle eines Auftrags speichert Eureka auftragsbezogene Daten, wie Lieferadresse, Adress- und Kontaktdaten, für eine schnelle Rückabwicklung bei Garantie, Kundendienst oder Ersatzteilbestellungen. Es gelten die Datenschutzbestimmungen, Nutzungsvereinbarung und AGB von Eureka. (Siehe auch unter www.eureka-emsdetten.de)